


**Garant**

## **Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schruppen 50 Stück, HB7010-2**



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2416 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### **Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$ min	0,55 mm
Inhalt	250322 HB7010-2
Schnitttiefe $a_p$ max	4,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 415 mm/min
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schneidstoff	HM

## Datenblatt

Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2416 120408