

Garant**Plaquette de fraisage AOET110408 FR, pour fraises Softcut®, HU7810-1****Données de commande**

N° commande	215424 ALU
GTIN	4069515039130
Classe d'article	2A1

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Description technique

Avance f_z par dent	0,1 mm
Type	ALU
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	AOET110408 FR
Nuance	HU7810-1
Type d'outils	HM
Revêtement	non revêtu
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	850 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	750 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	600 m/min	N
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		