


Garant

Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3539 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte p_{\min}	0,25 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Profundidad de corte p_{\max}	4,25 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	260765 HB7140-2
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Hoja de datos

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3539 120404