

Garant**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 120408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2811 120408
GTIN	4067263095262
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Obsah	260160 HB7020-2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4,25 mm

Technický list

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 350 mm/min
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2811 120408