



Plaquita de corte DNMG desbaste 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 150612



Datos de pedido

Número de pedido	GG2933 150612
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Material de corte	MD
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	3,75 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Contenido	250864 HB7120-1

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2933 150612