

Garant

Plaquita de corte RCMX mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 1204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3526 1204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	RCMX 1204
Material de corte	HM
Recubrimiento	con revestimiento
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Tolerancia	M
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	30

Contenido	260650 HB7130-2
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3526 1204