

Garant**Plăcuță amovibilă SNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7120-1, Referință: 120412****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2944 120412
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	04:25:00 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cuprins	251226 HB7120-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	8
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 mm/min
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2944 120412