

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2956 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Datenblatt

Inhalt	251434 HB7130-2
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2956 160408