


Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2411 160608
GTIN	4067263092384
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p max.	5,5 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Contenuto	250168 HB7020-2

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2411 160608