

Garant

Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Taille: 09T304



Données de commande

N° commande	GG2837 09T304
GTIN	4067263095583
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260762 HB7020-2
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	3,25 mm
Quantité	50
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	P
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2837 09T304