

Garant**CCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HU7310,
Velikost: 09T302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3806 09T302
GTIN	4067263097389
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	260148 HU7310
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	N
Prevleka	neprevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T302
število kosov	50
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v

Podatkovni list

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3806 09T302