




### Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Taille: 120408



#### Données de commande

N° commande	GG2625 120408
GTIN	4067263096320
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 3 mm
Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiCN
Quantité	50
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 200 mm/min

## Fiche technique

Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	260221 HBT130
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2625 120408