

**Garant**

### Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7035-2, Taille: 120404



#### Données de commande

N° commande	GG2812 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Sommaire	260158 HB7035-2
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 290 mm/min
Avance $f$	0,08 - 0,3 mm/tr

## Fiche technique

Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2812 120404