

**Garant****Vorteilspack Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZEER, HB9740, 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2133 INOX   |
| GTIN          | 4067263078876 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Beschreibung****Passend für:**

GARANT Power Q Mini Hochvorschubfräser Nr. 213052 – 213058.

**Inhalt:**

50 × 213070 INOX

**Hinweis:**Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$ .**Technische Beschreibung**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Vorschub $f_z$ pro Zahn     | 0,8 mm     |
| Inhalt                      | 50         |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | ANGX10T308 |
| Beschichtungstechnologie    | PVD        |
| Sorte                       | HB9740     |
| Schneidstoff                | HM         |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| empfohlene Schnitttiefe $a_{p \max}$ | 0,8 mm                        |
| maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$   | 1 mm                          |
| Programmierradius bei $a_{p \max}$   | 1,6 mm                        |
| Anzahl Wechsel/Schneiden             | 4                             |
| Produktart                           | Wendeschneidplatte zum Fräsen |

### Anwenderdaten

|                              | Eignung          | $V_c$     | ISO-Code |
|------------------------------|------------------|-----------|----------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 180 m/min | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 150 m/min | M        |
| nass maximal                 | bedingt geeignet |           |          |
| Luft                         | geeignet         |           |          |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG2133-INOX>