

**Garant**

### Plaquette VCGT pour semi-finition 30 pièces, HU7310, Taille: 110302



#### Données de commande

N° commande	GG3835 110302
GTIN	4067263098577
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Sommaire	261453 HU7310
Code ISO plaquette	VCGT 110302
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 4 mm
Application principale	N
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	1,75 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 mm/min
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/tr
Revêtement	non revêtu
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,15 mm
Tolérance	G
Classement finition/ébauche	ébauche
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm

## Fiche technique

Quantité	30
Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3835 110302