




## Giunto di sicurezza raccordo tubo, Ø Interno (nominale) raccordo tubo: 11mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 080287 11     |
| GTIN            | 7391390044778 |
| Classe articolo | 08A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

I **giunti in acciaio** per aria compressa presentano numerosi vantaggi rispetto a quelli standard in ottone:

- **Semplicità di utilizzo con una sola mano con minore forza di accoppiamento.**
- **Portata elevata grazie a perdite di pressione minime.**
- **Durata elevata grazie a componenti temprati con superficie trattata e con basse tolleranze di produzione.**
- **Redditività – il tempo di ammortamento è di al massimo 2 anni.**

Il **giunto di sicurezza eSafe** corrisponde allo standard ISO 4414 e alla EN 983. Prima viene disareato e in seguito disaccoppiato (senza colpi di frusta). Migliore impiego con una sola mano. Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar.

#### Uso:

Per aumentare la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa.

#### Nota:

**La serie CEJN 320 soddisfa lo standard europeo 7.6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.**

### Descrizione tecnica

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Valore della portata               | 2250 l/min        |
| Ø Interno (nominale) raccordo tubo | 11 mm             |
| Materiale                          | Giunto in acciaio |
| Pressione massima di esercizio     | 16 bar            |

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Giunto