

Garant**Płytki skrawające VCGT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7315-1,
Rozmiar: 160408****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3834 160408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 600 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 160408
liczba sztuk	50
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
Zawartość	261374 HB7315-1
Zastosowanie główne	N
tolerancja	G

Karta danych

Gatunek	HB7315-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AF
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3834 160408