

**Garant**

### Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 060202



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3504 060202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 270 mm/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p\max}$	2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p\min}$	0,15 mm
Contenuto	260050 HB7130-2
Raggio di curvatura	0,2 mm

## Scheda tecnica

Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3504 060202