



Plaquette DNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 150608



Données de commande

N° commande	GG3966 150608
GTIN	4067263094432
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Avance f	0,15 - 0,55 mm/tr
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Prof. coupe a_p	2 - 6 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 180 mm/min
Revêtement	TiCN

Sommaire	250786 HBT130
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Quantité	30
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MR
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3966 150608