



Rotolo di tessuto abrasivo (formato convenienza)



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5115 1000/5
GTIN	4067263136125
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Privo di componenti corrosivi, utilizzabile a secco e a umido (**come n. art. 556110; 556115**). come 556115.

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale.

Contenuto:

5 rotoli / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Contenuto	5
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza rullo	115 mm
Lunghezza rotolo	10 m
Attributo del nome del prodotto	115 mm × 10 m
Tipo di prodotto	Rotolo di tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG5115-1000/5>

Scheda tecnica