




## Pack promotionnel Fraise à chanfreiner de précision 90° HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG1584 8      |
| GTIN             | 4067263134527 |
| Classe d'article | GGN           |

### Description

#### Exécution:

**Toutes les fraises ont 3 dents**, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

- **Résultats d'usinage précis en utilisation manuelle et mécanique.**
- **Fonctionnement sans vibrations grâce au pas différentiel extrême des arêtes pour des surfaces esthétiques.**
- **Durées de vie d'outil optimales grâce au revêtement hautes performances TiAlN.**
- **Grande sécurité de processus grâce à l'évacuation des copeaux optimisée.**
- **Rapport qualité/prix intéressant.**

Queue avec 3 méplats pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors. **Comme 150184**

#### Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages à 90° sans facettes.

### Description technique

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Ø ext.                                        | 8 mm       |
| Avance f dans l'acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,09 mm/tr |
| Sommaire                                      | 5"         |
| Tolérance de queue                            | h9         |

## Fiche technique

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ø fraise min., pour alésages à partir de           | 2 mm                                     |
| Longueur totale L                                  | 50 mm                                    |
| Nombre de dents Z                                  | 3                                        |
| Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4                                       |
| Ø queue D <sub>s</sub>                             | 6 mm                                     |
| Revêtement                                         | TiAlN                                    |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner         | 90 degré                                 |
| Type d'outils                                      | HSS                                      |
| Graduation des arêtes de coupe                     | Différent                                |
| Norme                                              | DIN 335 C                                |
| Queue                                              | Queue à trois méplats de serrage avec h9 |
| Arrosage interne                                   | non                                      |
| Bague de couleur                                   | Vert                                     |
| Série                                              | Pro Steel                                |
| Type de produit                                    | Fraises étagées et à chanfreiner         |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques                 | adaptée             | 75 m/min       | N        |
| Alu (à copeaux courts)         | adaptée             | 70 m/min       | N        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 50 m/min       | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 40 m/min       | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 20 m/min       | P        |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 15 m/min       | P        |
| Acier < 55 HRC                 | moyennement adaptée | 8 m/min        | H        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 18 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 15 m/min       | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | moyennement adaptée | 12 m/min       | S        |

## Fiche technique

|                   |                     |          |   |
|-------------------|---------------------|----------|---|
| Fonte GG(G)       | adaptée             | 20 m/min | K |
| CuZn              | adaptée             | 20 m/min | N |
| Uni               | adaptée             |          |   |
| av. arrosage max. | adaptée             |          |   |
| à sec             | moyennement adaptée |          |   |

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG1584-8>