



Inserto DNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 150612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3966 150612
GTIN	4067263094456
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a_p max.	3,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250787 HBT130
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p min.	0,8 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3966 150612