

**Plaquette VCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 160408****Données de commande**

N° commande	GG2695 160408
GTIN	4067263097310
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Application principale	M
Sommaire	261476 HBT130
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VCMT 160408
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Revêtement	TiCN
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2695 160408