



Plaquette DNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 110404



Données de commande

N° commande	GG3964 110404
GTIN	4067263094333
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Application principale	M
Sommaire	250780 HBT130
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Quantité	30
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3964 110404