

Garant

Pack promotionnel Plaquettes VNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7035-2



Données de commande

N° commande	GG2474 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 320 mm/min
Sommaire	251802 HB7035-2
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Application principale	P
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2474 160404