


**Pachet freze de degroșare din carbură tip HPC HOLEX Pro Steel, 5 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5704 4
GTIN	4062406335410
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni similare DIN 6527. **Profil special optimizat pentru degroșare.** Pentru o **rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.**

Similar Cod 205704.

Aplicație:

Pentru prelucrare prin degroșare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	6 mm
Ø tăişului D _c	4 mm
Lăţimea teşiturii la 45°	0,2 mm
Număr de dinţi Z	4
Avans f _z pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm ²	0,028 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm ²	0,02 mm
Direcţia de aşchiere	Orizontal, înclinat şi vertical
Lungimea tăişului L _c	8 mm

Unghi teșitură	45 grad
Lungimea totală L	54 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Unghiul elicei	45 grad
Toleranță Ø nominal	d11
Cuprins	5
Serie	Pro Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Profil de frezare	HR
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	$0,03 \times D$ la frezare prin copiere
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	135 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	45 m/min	M
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
Uni	recomandat		

Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Uscat	indicat în anumite condiții
Aer	indicat în anumite condiții

Accesorii

HOLEX Pro Steel Freze de degroșare din carburăHPC Ø d11
DC 4 mm

205704 4