



Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3933 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260084 HBT020
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p max.	2 mm
Rivestimento	TiCN
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3933 060204