

Garant**Cenově výhodné balení – GARANT Vap Tap strojní závitník HSS-E****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1326 M14
GTIN	4069515046428
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze **spolehlivě** použít v procesech s širokým **spektrém materiálů**. Optimalizovaná **délka krku a drážky** pro **lepší odvod třísek** pro **hluboké** závit. Vysoce výkonný **řezný materiál HSS-E** se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší **odolnost proti opotřebení**. **Vaporizovaný povrch**, redukuje se návary za studena.

Jako číslo: 132642.

Upozornění:

Až ≤ M16, obsah 5 ks v sadě.

Od ≥ M18, obsah 3 ks v sadě.

Technický popis

Rozměr závitu	M14
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	110 mm
Stoupání závitu	2 mm

Technický list

Ø stopky D _s	11 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	42 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Závit Ø	14 mm
Ø otvoru pod závit	12 mm
Obsah	5
Druh závitů	M
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Série	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	18 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P

Technický list

Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG1326 M14