


Garant

Plaquette VBMT pour finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 160408



Données de commande

N° commande	GG2857 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Sommaire	261154 HB7035-2
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,5 mm
Code ISO plaquette	VBMT 160408

Fiche technique

Profondeur de coupe a_p min	0,55 mm
Type d'outils	HM
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2857 160408