

Garant

Inserto DCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3815 070204
GTIN	4067263098072
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCGT 070204
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Contenuto	260452 HB7310
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	1,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Numero pezzi	30
Tolleranza	G
Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3815 070204