



**Plaquita de corte VBMT acabado 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 110302**



**Datos de pedido**

Número de pedido	GG3556 110302
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

**Descripción técnica**

Radio angular	0,2 mm
Contenido	261142 HB7130-2
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Cantidad	50
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	1,75 mm
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110302
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,15 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 mm/min
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3556 110302