

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 09T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2412 09T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Velocidad de corte v _c aplicación principal	120 - 320 mm/min
Contenido	250152 HB7035-2
Material de corte	HM
Profundidad de corte _{p máx.}	3,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P

Hoja de datos

Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2412 09T308