




## Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2665 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Inhalt	260363 HBT130
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Stückzahl	50
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	M
Schliff/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

## Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG2665 070202