

Garant

Płytki skrawające SCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7035-2, wielk.: 09T304



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2838 09T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 290 mm/min
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
liczba sztuk	50
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zawartość	260762 HB7035-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,

Karta danych

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2838 09T304