

Garant

Frez do szybkich posuwów Power Q z chwytem walcowym, do płytek skrawających XO..



Dane zamówienia

Numer katalogowy	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Klasa artykułu	210

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Opis techniczny

Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	6,13 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	3,73 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D_s h6	16 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	24 mm
Ø ostrzy D_c	16 mm
Ø D_3	8 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	30 mm
długość całkowita L_{ges}	150 mm
Długość wysięgu L_1	70 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca	XOM.060310
Frez obiegowy a_p	0,3 mm
Seria	Power Q
Kąt ustawienia κ	15 stopni
kształt chwytu	Trzpień walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP