

Garant**Plaquette TCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 16T304****Données de commande**

N° commande	GG2848 16T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	50
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	P
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4 mm
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Nombre de changements/dents	3
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Sommaire	260986 HB7010-2
Type d'outils	HM

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2848 16T304