


**HOLEX**

**HOLEX Pro Inox VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, kedvezményes csomagban, 5 darab, Ø DC m7: 6,1mm**



## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG1286 6,1    |
| GTIN              | 4067263106425 |
| Árucikk kategória | GGN           |

## Leírás

### Kivitel:

Hatékony furatmegmunkálás kifejezetten **rozsdamentes és saválló acéloknál**. Egyenes fő forgácsolóél **optimalizált vágóél kialakítással** a jobb forgácstörés érdekében. Megnövelt forgácsterek a **kiváló forgácselvezetés** érdekében. Megnövelt kopásállóság a **továbbfejlesztett keményfém alapanyagnak** és a **magas hőmérsékletnek ellenálló bevonatnak** köszönhetően.

### Figyelem:

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Műszaki leírás

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Tűrés névleges Ø                            | m7            |
| Szabvány                                    | DIN 6537      |
| Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$       | 43,9 mm       |
| Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/ford, |
| Forgácshorony hossza $L_c$                  | 53 mm         |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Szár Ø D <sub>s</sub>     | 8 mm                |
| Teljes hossz L            | 91 mm               |
| Névleges Ø D <sub>c</sub> | 6,1 mm              |
| Vágóélek száma Z          | 2                   |
| Tartalom                  | 5                   |
| Sorozat                   | Pro Inox            |
| Bevonat                   | AlTiN               |
| Szerszámanyag             | VHM                 |
| Kivitel                   | 6xD                 |
| Csúcsszög                 | 140 fok             |
| Szár                      | DIN 6535 HB, h6-tal |
| belső hűtés               | Igen, 25 bar-ral    |
| Színes gyűrű              | kék                 |
| Termék fajtája            | Csigafúró           |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas | 140 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si                 | feltételesen alkalmas | 120 m/min      | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 120 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 110 m/min      | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 80 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 55 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 45 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | alkalmas              | 35 m/min       | S       |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen minimum             | feltételesen alkalmas |                |         |

**Tartozék**

HOLEX Pro Inox VHM nagy teljesítményű fúró hengeres  
szárral DIN 6535 HA Ø DC m7 6,1 mm

122685 6,1