



Frässtahl-Wendeschneidplatte AOET110408 FR, für Softcut®90° Fräser, HU7810-1



Bestelldaten

Bestellnummer	215424 ALU
GTIN	4069515039130
Artikelklasse	2A1

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,1 mm
Typ	ALU
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	AOET110408 FR
Sorte	HU7810-1
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	850 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	750 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	600 m/min	N
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		