


**Garant**

### Inserto WNMG per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 060404



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2483 060404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 350 mm/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Profondità di taglio $a_p$ max.	2 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Impiego principale	P

## Scheda tecnica

Contenuto	251952 HB7035-2
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2483 060404