



Inserto VCGT per finitura 30 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3832 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	N
Contenuto	261364 HB7315-1
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCGT 110302
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3832 110302