

Garant**Fordelspakning føjeforbindelse 6GP38****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8069 50
GTIN	4067263137306
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Type **6GP38**. Hurtigt hærdende universalprodukt med højeste styrke til statiske forskydningsspændinger og dynamiske belastninger. Til fastgørelse af tandhjul, remskiver, rotor-/akselforbindelser på elmotorer.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Funktionsstyrke efter	1 - 3 h
Lagertemperatur	5 - 23 °C

Kemisk basis	Methakrylat
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Påfyldningsmængde	50 ml
Maks. spaltemål	0,25 mm
Dynamisk viskositet	3000 - 6000 mPas
Flammepunkt	100 °C
Serie	GreenPlus
Egenskab	hurtigt hærdning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Tæthed	1,09 g/cm ³
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
Til gevindstørrelse op til	M36
Form	flydende
egnet til materiale	Metal
min. løsdrejningsmoment	40 Nm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Farve	grøn
Styrkeklasse	Meget fast
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Produkttype	Fugeprodukter

Tilbehør

GARANT GreenPlus føjeforbindelse6GP38 Indhold 50 ml

088069 50