



Acoplamiento de seguridad Rosca interior, Rosca interior conexión: 1/4pul



Datos de pedido

Número de pedido	080286 1/4
GTIN	7391390044808
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Los **acoplamientos de acero** para aire comprimido muestran muchas ventajas frente a los acoplamientos estándar de latón:

- **Manejo sencillo con una mano con una fuerza de acoplamiento reducida.**
- **Alta cuota de flujo gracias a las pérdidas de presión reducidas.**
- **Durabilidad gracias a los componentes de superficie afinada y templada con tolerancias de fabricación estrechas.**
- **Rentabilidad – el tiempo de amortización es de 2 años como máximo.**

El **acoplamiento de seguridad eSafe** cumple las normas ISO 4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo). Nuevo manejo mejorado con una sola mano.

Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Nota:

La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

Descripción técnica

Rosca interior conexión	1/4 pul
Valor del flujo	2250 l/min

Hoja de datos

Presión de servicio máx.	16 bar
Material	Acoplamiento de acero
Tipo de producto	Acoplamiento