

Garant**Varčno pakiranje SCMT 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3532 09T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Nezlomljiv, elastičen tlačni oljni mazalnik iz polietilena, z izvlečljivo medeninasto iztočno cevjo, zapiranje z obračanjem nastavka na koncu iztočne cevi. Vodilo cevi z matico za nastavljanje. Odporni na razkuževalna sredstva na osnovi etanola in izopropanola.

Tehnični opis

Vsebina	260742 HB7130-2
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\max}$	3,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Rezalni material	HM
število kosov	50
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3532 09T304