



Vorteilspack Fächerschleifscheibe speed ZA flach



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5295 40
GTIN	4062406201746
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

- Hochwertiges Zirkonkorund (ZA) für hohe Schleifleistung.
- Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.
- Universell für Stahl und INOX geeignet.
- Beste Ergebnisse auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.

speed - Flache Lamellenanordnung für **hohes Zeitspanvolumen** und hohe Standzeit.

Entspricht 565295

Verwendung:

Exaktes Anfasen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

Hinweis:

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Formbeschreibung	flach

Inhalt	100
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Fächerschleifscheibespeed ZA flach Körnung 40

565295 40