

Garant

Plaquita de corte VCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7020-2, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2871 160408
GTIN	4067263096016
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,5 mm
Material de corte	HM

Hoja de datos

Contenido	261459 HB7020-2
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Cantidad	30
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2871 160408