

Garant**VCGT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HU7310, Veľkosť: 160402****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3835 160402
GTIN	4067263098614
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Hlavné použitie	N
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Tolerancia	G
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Obsah	261457 HU7310
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 160402
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Technický list

Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,15 mm
Počet kusov	30
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3835 160402