

Garant**CNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HB7010-2, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2407 160612
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p\ max}$	5,5 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Tartalom	250170 HB7010-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 440 mm/min

Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	P
Darabszám	30
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2407 160612