

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3934 120404
GTIN	4067263095354
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Beschichtung	TiCN
Inhalt	260219 HBT020
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3934 120404