

Garant

Barre d'alésage Master Mute A.. SDUCR 93°, pour plaquettes DC..., à droite



Données de commande

N° commande	265014 10/07
GTIN	4069515024600
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage. Queue renforcée en carbure.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de L_{min} . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Déport L_3	9 mm
\varnothing queue D_s	10 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	161 mm
Norme	Norme usine
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Angle d'attaque κ	93 degré

Fiche technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A10X SDUCR/L07
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D _{min}	15 mm
Longueur de col L ₁	110 mm
Raccord fileté	M9×0,5
Arrosage interne	oui
Type d'utilisation	droite
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage