

Garant**Varčno pakiranje kratki sveder HSS-E s prevleko TiAlN., 10 kos****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1115 2
GTIN	4069515044202
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Natančne izvrtine zaradi **visoke točnosti krožnega teka** in **posebnega profila utora za odrezke**.

Od velikosti 2,4 mm s konico oblike C.

Kot art. 113265.

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 – 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnični opis

Standard	DIN 1897
Ø držala D _s	2 mm
Nazivni Ø D _c	2 mm
Držalo	cilindrično držalo
Vsebina	10
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	9 mm
Celotna dolžina L	38 mm

Podatkovni list

Toleranca nazivnega Ø	h8
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,02 mm/v
Kot konice	118 stopinj
Število rezil Z	2
Dolžina utorov L _c	12 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS E
Notranje hlajenje	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	75 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	65 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	S
GG(G)	primerno	40 m/min	K
CuZn	primerno	50 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Ustrezni izdelkov

No Shop URL available for: GG1115 2
